

## Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/6mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212145 63/6
GTIN	4045197939470
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

#### Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ maks} = 2,5$  mm.

### Tehnički opis

Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	124 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	1 stupanj
Broj oštrica Z	6
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	47,94 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
Garnitura sigurnosnih vijaka	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Interpolacija $a_p$	2,5 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	63 mm
$\varnothing D_3$	51 mm
$\varnothing$ prihvatne rupe	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..12T3
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	114 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 - 27 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8