

**Garant****GARANT Softcut® HSI, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 40/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214904 40/5
GTIN	4045197939463
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Toplinski obrađeni čelik otporan na trošenje s prevlakom za zaštitu od korozije. Precizno uležištenje izmjenjivih reznih pločica zbog stezanja određenim momentom. Široka i uska podjela za glodanje po izboru.

**Upotreba:**

Posebice kod strojeva sa slabijim pogonom i za obradu na većim dubinama pri malim ulaznim promjerima.

**Napomena:**

Da biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva pločica se mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu)**.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

**Za precizne 90° kutove odaberite  $a_p = 6$  mm.**

**Tehnički opis**

Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø reza D <sub>c</sub>	40 mm
Broj oštrica Z	5

maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Prihvatni navoj M	M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SO.. 0836..
Serija	Softcut®
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219863