

Garant**APMX 16..12 PDER, HB7635, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215749 INOX
GTIN	4045197938947
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks}} = 7 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,15 mm
Tip	INOX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMX 16..12 PDER
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	HM
Debljina pločica	5,76 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	700 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	350 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		