

Garant**APMX 16..12 TR, HB735, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks}} = 7 \text{ mm}$.

Debljina pločica: 5,76 mm

Tehnički opis

Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMX 16..12 TR
Vrsta	HB735
Rezni materijal	HM
Debljina pločica	5,76 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	270 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	205 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		