

**Garant****GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava široka podjela, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215952 25/3
GTIN	4045197939845
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama. <br>Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{ukupno}$	180 mm
Broj oštrica Z	3
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
Ø reza $D_c$	25 mm
Ø drške $D_s$ h6	25 mm
Duljina izboja $L_1$	30 mm
Serija	Power Tang
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj

Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP