

Garant**GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava uska podjela, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215954 25/4
GTIN	4045197939883
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama.
Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Broj oštrica Z	4
Duljina izboja L ₁	30 mm
Ø reza D _c	25 mm
Ø drške D _s h6	25 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	105 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
Serijski broj	Power Tang
Izvedba drške	Weldon drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2