

**Garant****GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava široka podjela, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215950 25/3
GTIN	4045197939814
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama. <br>Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Duljina izboja L <sub>1</sub>	30 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	25 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	105 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Seriya	Power Tang
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj

Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2