

Garant

GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava široka podjela, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 20/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215952 20/2
GTIN	4045197939838
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama.
Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	160 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
Duljina izboja L_1	30 mm
Ø drške D_s h6	20 mm
Broj oštrica Z	2
Ø reza D_c	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Serijski naziv	Power Tang
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj

Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP