

**Garant****GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava široka podjela, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215950 20/2
GTIN	4045197939807
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama.<br>Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{ukupno}$	101 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Duljina izboja $L_1$	30 mm
Ø drške $D_s$ h6	20 mm
Ø reza $D_c$	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	2
Serijski broj	Power Tang
Izvedba drške	Weldon drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP