

## Garant

### GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava uska podjela, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 32/5mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215954 32/5
GTIN	4045197939890
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama. <br>Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

#### Tehnički opis

Ø drške D <sub>s</sub> h6	32 mm
Broj oštrica Z	5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
Ø reza D <sub>c</sub>	32 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	105 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	30 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Serija	Power Tang
Izvedba drške	Weldon drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP