

## Garant

### GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava uska podjela, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215962 16/2
GTIN	4045197939975
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama. <br>Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

#### Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M8
Broj oštrica Z	2
Ø reza D <sub>c</sub>	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
Ø D <sub>2</sub>	13,5 mm
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	23 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm

Seriya	Power Tang
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2