

## Garant

**GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava široka podjela, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215966 40/4
GTIN	4045197940018
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama. Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

### Tehnički opis

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
Ø reza $D_c$	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
Broj oštrica Z	4

Seriya	Power Tang
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2