

## Garant

### GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava široka podjela, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215960 32/3
GTIN	4045197939968
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama. Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

#### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	3
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	35 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Prihvatni navoj M	M16

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Seriya	Power Tang
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP