

Garant

GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava uska podjela, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215956 32/5
GTIN	4045197939937
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama.
Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	130 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Duljina izboja L_1	30 mm
Broj oštrica Z	5
Ø reza D_c	32 mm
Seriya	Power Tang
Izvedba drške	Cilindrična drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2