

Garant
GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava, s navojem, Ø D / Zeff: 32/3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Razred artikla	210

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	39 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Ø reza D_c	32 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
Ø D_2	30 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Prihvatni navoj M	M16
Serija	Power Tang
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
Broj izmjenjivih okretnih pločica	15
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90
Primjena glodala	Kutno glodanje

Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2