

Garant
**GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava,
Weldon drška, Ø D / Zeff: 25/2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Razred artikla	210

Tehnički opis

učinkovit broj oštrica Z_{eff}	2
Ukupna duljina L_{ukupno}	112 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
Ø drške D_s h6	25 mm
Duljina izboja L_1	54 mm
Ø reza D_c	25 mm
maksimalna dubina reza ap maks	39 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serijski naziv	Power Tang
Broj izmjenjivih okretnih pločica	10
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP