

Garant**GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava, Weldon drška, Ø D / Zeff: 40/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Razred artikla	210

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	47 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	4
Ukupna duljina L_{ukupno}	131 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
Duljina izboja L_1	69 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø reza D_c	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
Serija	Power Tang
Broj izmjenjivih okretnih pločica	24
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2