

Garant
**GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava,
Weldon drška, Ø D / Zeff: 32/3mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215972 32/3
GTIN	4045197940087
Razred artikla	210

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
Ø drške D_s h6	32 mm
Ø reza D_c	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	47 mm
Duljina izboja L_1	69 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	131 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serijski broj	Power Tang
Broj izmjenjivih okretnih pločica	18
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP