

Garant**GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava, s navojem, Ø D / Zeff: 25/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Razred artikla	210

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	45 mm
Ø reza D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm
učinkovit broj oštrica Z _{eff}	2
maksimalna dubina reza ap maks	32 mm
Prihvatni navoj M	M12
Serija	Power Tang
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.U0904..
Broj izmjenjivih okretnih pločica	8
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90
Primjena glodala	Kutno glodanje

Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2