

Tajima**Univerzalni strugač s 3 noža, tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	837750 4
GTIN	4975364019967
Razred artikla	83L

Opis**Izvedba:**

Praktičan, lagan i univerzalan strugač od aluminijskog lijeva s čeličnom udarnom glavom na kraju ručke. Protuklizna ergonomska plastična ručka za siguran i neumarajući rad. Nož za struganje odgovara uobičajenom 18 mm prijelomnom sječivu (br. 845010 10) za vel. 1 – 3 i 22 mm (br. 845110 10) odn. 25 mm (br. 837755) za vel. 4 koje se jednostavno i brzo izmjenjuju (stezni mehanizam).

Dio isporuke:

S 3 noža.

Napomena:

Rezervne oštrice 25 mm br. 837755 bez naznačenih mjesta loma za strugalo vel. 4.

Širina oštrice: 126 mm

ukupna duljina: 1200 mm

Tehnički opis

ukupna duljina	1200 mm
Širina oštrice	126 mm
Vrsta proizvoda	Strugala

Pribor

Spremnik za iskorištene noževe	845130
Spremnik za iskorištene noževe, mali	845135
	837755

Set noževa, 25 mm bez predodređenih mjesta loma10-
dijelni
