

**Glodača glava za skošenja 45°, Weldon drška, tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216625 4
GTIN	4045197940162
Razred artikla	220

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP..060304
Ø D	4 mm
Duljina izboja L ₁	28 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	80 mm
minimalni dodirni Ø D _{max}	10 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	1
Ø drške D _s h6	12 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP

674252 8IP

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm

211750 1,2