

**Glodača glava za skošenja 45°, Weldon drška, tip: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216625 11
GTIN	4045197940179
Razred artikla	220

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
\varnothing drške D_s h6	12 mm
minimalni dodirni $\varnothing D_{\text{max}}$	20 mm
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP..060304
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Duljina izboja L_1	32 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP

674252 8IP

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm

211750 1,2