

**Glodača glava za skošenja 45°, Weldon drška, tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216625 12
GTIN	4045197940186
Razred artikla	220

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219841 (15IP; 3,0 Nm)
minimalni dodirni $\varnothing D_{\max}$	23,7 mm
\varnothing drške D_s h6	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP..09T308
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
$\varnothing D$	12 mm
Broj oštrica Z	1
Duljina izboja L_1	37 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni
moment 3,0 Nm

211750 3,0