

**Glodača glava za skošenja 45°, Weldon drška, tip: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216625 16
GTIN	4045197940193
Razred artikla	220

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	100 mm
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP..09T308
Duljina izboja $L_1$	32 mm
$\varnothing D$	16 mm
minimalni dodirni $\varnothing D_{\text{max}}$	28,8 mm
$\varnothing$ drške $D_5$ h6	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

**Pribor**

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm

---

211750 3,0