

HOLEX®
SNMX 120408, HUX25, Radijus: 3 mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251399 3 |
| GTIN | 4045197940360 |
| Razred artikla | 29W |

Opis
Odgovara :

Stezni držač PSSN. Npr. stezni držač br. 251102; 251103; 251112; 251113.

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih pločica s radijusom ≥ 3 mm, ležište se mora namjestiti.

Vrsta: HUX25

Dubina reza a_p : 1 - 4 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 120 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 30 - 80 m/min

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Rezni materijal | HM |
| Dubina reza a_p | 1 - 4 mm |
| Dodatna primjena | M |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 50 - 120 m/min |
| Brzina reza v_c sporedna primjena | 30 - 80 m/min |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Posmak f | 0,1 - 0,2 mm/okr |
| Glavna primjena | P |
| Vrsta | HUX25 |
| Seriya | Eco držač za tokarenje |
| Seriya | QuickTurn držač za tokarenje |
| Seriya | Okretni stezni držač |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMX 120408 |
| Atribut imena proizvoda | HUX25 |