

HOLEX®**SNMX 120408, HUX25, Radijus: 4 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251399 4
GTIN	4045197940377
Razred artikla	29W

Opis**Odgovara :**

Stezni držač PSSN. Npr. stezni držač br. 251102; 251103; 251112; 251113.

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih pločica s radijusom ≥ 3 mm, ležište se mora namjestiti.

Vrsta: HUX25

Dubina reza a_p : 1 - 4 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 120 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 30 - 80 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 120 m/min
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c sporedna primjena	30 - 80 m/min

Vrsta	HUX25
Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	QuickTurn držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMX 120408
Atribut imena proizvoda	HUX25