

Garant**NPT razvrtač 1:16, NPT: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	162650 1
GTIN	4045197940896
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Za pripremu konusnih NPT navoja. Spiralna verzija, s cilindričnom drškom i 6-kutom.

Tehnički opis

mali $\varnothing D_3$	28 mm
veliki $\varnothing D_2$	30,7 mm
Kvadratna drška \square	20 mm
Broj oštrica Z	10
Duljina rezne oštrice L_s	43 mm
Ukupna duljina L	130 mm
\varnothing drške D_s	25 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Omjer upuštača	1:16
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema

Vrsta proizvoda

Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		