

Garant**NPT razvrtač 1:16, NPT: 3/8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	162650 3/8
GTIN	4045197940865
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Za pripremu konusnih NPT navoja. Spiralna verzija, s cilindričnom drškom i 6-kutom.

Tehnički opis

veliki $\varnothing D_2$	15,4 mm
mali $\varnothing D_3$	13,75 mm
Kvadratna drška \square	9 mm
Ukupna duljina L	85 mm
Broj oštrica Z	8
Duljina rezne oštrice L_s	27 mm
\varnothing drške D_s	12 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Omjer upuštača	1:16
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema

Vrsta proizvoda

Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		