

**Garant****NPT razvrtač 1:16, NPT: 1/8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	162650 1/8
GTIN	4045197940841
Razred artikla	110

**Opis****Izvedba:**

Za pripremu konusnih NPT navoja. Spiralna verzija, s cilindričnom drškom i 6-kutom.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	70 mm
Broj oštrica Z	6
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	17 mm
Kvadratna drška □	5,5 mm
veliki Ø D <sub>2</sub>	9,1 mm
mali Ø D <sub>3</sub>	8,05 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	7 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Omjer upuštača	1:16
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema

Vrsta proizvoda

Phillips vijcani nastavak

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		