

Garant**NPT razvrtač 1:16, NPT: 1/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	162650 1/4
GTIN	4045197940858
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Za pripremu konusnih NPT navoja. Spiralna verzija, s cilindričnom drškom i 6-kutom.

Tehnički opis

veliki $\varnothing D_2$	12 mm
Duljina rezne oštrice L_s	27 mm
mali $\varnothing D_3$	10,3 mm
Broj oštrica Z	6
Ukupna duljina L	80 mm
Kvadratna drška \square	9 mm
\varnothing drške D_s	11 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Omjer upuštača	1:16
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema

Vrsta proizvoda

Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		