

**Kontejner RAL 5007 s ispusnom slavinom, volumen spremnika: 250l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919920 250
GTIN	4017976147017
Razred artikla	96D

**Opis****Izvedba:**

Spremnik otporan na ulje, lagan istovar.<br>Spremnik s dvostruko savijenim rubom.<br>Podnožje s utorom za vilice viličara, podlogom za stajanje i zaštitom od prevrtanja.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotača (s kočnicom) od tvrde gume i valjkastim ležajevima.<br>TOTALSTOP - sustav za centralno kočenje u skladu s EN 1757-3 dio je serijske opreme na zakretnim kotačima.

**Tekst oblačića:**

Ispusna slavina sa sitom za odvajanje tekućina i čvrstih materijala.

Postupak prevrtanja se aktivira ručno.

Za pražnjenje viličarem ili kod teškog opterećenja preporučujemo automatski prevrtač.

**Standard:****EN 1757-3****Lakiranje:**

Brilliant plavo RAL 5007 **praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

Ulazni džepovi razmak B	203 mm
Ø kotača	200 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	194 mm
Visina	780 mm

Duljina	1359 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dimenzija kutije, duljina	1200 mm
zavareno tako da ne propušta ulje	da
Dimenzija kutije, visina	413 mm
Volumen kalupa	250 l
Težina	70 kg
Dimenzija kutije, širina	652 mm
Vučno uže	ne
s ulaznim džepovima	da
Izvedba slavine	Ispusna slavina s mrežicom
Zaštita od prevrtanja	da
Visina bridova s kotačićima	780 mm
Mehanizam za prevrtanje	ručno
širina	713 mm
Ulazni džepovi dimenzija A	194 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	72 mm
Nosivost	750 kg
Ulazni džepovi dimenzija D	72 mm
Ulazni džepovi dimenzija C	603 mm
Broj kotača	4
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Materijal kotača	TPE
Boja	briljantno plava RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem