

Kontejner s nagibnim spremnikom za male visine, lakiran, volumen spremnika: 750l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919955 750
GTIN	2050001937452
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Kontejner s prevrtanjem **za krute tvari s niskom visinom izvedbe** i povoljnim kutom prekretanja. Uz pomoć vučnog užeta moguće je prevrtanje spremnika pri svakoj visini. Tijelo spremnika sa savijenim rubom i stabilnim osnovnim okvirom s utorima. Zaštita sprječava nenamjerno klizanje i prevrtanje.

Unutarne dimenzije utora AxD = 200×60 mm.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 **lakirano**.

Tehnički opis

širina	1280 mm
Područje primjene	za krute tvari
Ulazni džepovi razmak B	495 mm
Volumen kalupa	750 l

Nosivost	1000 kg
Visina	680 mm
Težina	139 kg
Duljina	1440 mm
Rubovi za isipavanje, visina	495 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

Pribor

Set kotača za kontejnere za odvojene čestice i s nagibnim spremnikom, poliamid, 4-dijelni nosivost / kotač 450 kg

919970 450