

**Kontejner RAL 7035 s ispusnom slavinom, volumen spremnika: 250l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919922 250
GTIN	4017976847016
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Spremnik otporan na ulje, lagan istovar. Spremnik s dvostruko savijenim rubom. Podnožje s utorom za vilice viličara, podlogom za stajanje i zaštitom od prevrtanja. 2 fiksna i 2 zakretna kotača (s kočnicom) od tvrde gume i valjkastim ležajevima. TOTALSTOP - sustav za centralno kočenje u skladu s EN 1757-3 dio je serijske opreme na zakretnim kotačima.

Tekst oblačića:

Ispusna slavina sa sitom za odvajanje tekućina i čvrstih materijala.

Postupak prevrtanja se aktivira ručno.

Za pražnjenje viličarem ili kod teškog opterećenja preporučujemo automatski prevrtač.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
širina	713 mm
Visina	780 mm

Broj kotača	4
Ulazni džepovi dimenzija D	72 mm
Vučno uže	ne
Volumen kalupa	250 l
Dimenzija kutije, visina	413 mm
s ulaznim džepovima	da
zavareno tako da ne propušta ulje	da
Mehanizam za prevrtanje	ručno
Izvedba slavine	Ispusna slavina s mrežicom
Zaštita od prevrtanja	da
Težina	70 kg
Duljina	1359 mm
Ulazni džepovi razmak B	203 mm
Materijal kotača	TPE
Ulazni džepovi dimenzija A	194 mm
Ø kotača	200 mm
Ulazni džepovi dimenzija C	603 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	72 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Nosivost	750 kg
Visina bridova s kotačićima	780 mm
Dimenzija kutije, širina	652 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	194 mm
Dimenzija kutije, duljina	1200 mm
Boja	svijetlo siva RAL 7035
Standard	EN 1757-3
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

