

Kontejner za odvojene čestice s umetkom od perforiranog lima, volumen spremnika: 400l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919935 400
GTIN	2050001936783
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Kontejner otporan na ulje i vodu prikladan je za **pražnjenje u razini tla** i opremljen je umetkom od perforiranog lima te ispusnom slavinom. Kontejner ima utore i zaštitne mehanizme kako bi se spriječilo slučajno klizanje i prevrtanje. Uključujući 2 kotača od čvrste gume i 1 zakretni kotač s kočnicom.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 **lakirano**.

Tehnički opis

Ulazni džepovi razmak B	465 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
zavareno tako da ne propušta ulje	da
Oprema od perforiranog lima	Umetak od perforiranog lima
Materijal kotača	Puna guma
Visina	1090 mm

Težina	93 kg
širina	900 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	55 mm
pražnjenje u razini s tlom	da
Visina bridova s kotačićima	740 mm
Duljina	1320 mm
Nosivost	300 kg
Ulazni džepovi dimenzija A	170 mm
Broj kotača	3
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	1
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	170 mm
Izvedba slavine	Ispusni pipac bez mrežice
s ulaznim džepovima	da
Volumen kalupa	400 l
Ulazni džepovi dimenzija D	55 mm
Korisna širina	620 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem