



KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK7935, oznaka tipa W29: 50-010

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236910 50-010
GTIN	4047109292369
Razred artikla	24T

Opis
Odgovara :

Br. 236685; 236686

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.

Tip: INOX

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 100504

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,2 mm/okr

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 100504
Oznaka	50-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,2 mm/okr
Vrsta	BK7935
Tip	INOX
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		