


**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK7935, oznaka tipa W29: 24-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236910 24-010
GTIN	4047109286221
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara :**

Br. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Napomena:**Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: INOX

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 05T304

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,14 mm/okr**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 05T304
Oznaka	24-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,14 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta	BK7935
Tip	INOX
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		