


KOMET REAMAX® TS glava za razvrtanje H7 HM ASG3000, DGB-P, nazivni Ø D: 40mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239822 40
GTIN	
Razred artikla	27E

Opis
Izvedba:

Glava za razvrtanje fino brušena **na toleranciju H7**.

Geometrija reznih oštrica prilagođena primjeni. Naknadno namještanje u μ području radi kompenzacije zbog trošenja alata i postizanja najboljih kvaliteta obrađene površine, do IT4. Za obradu prolaznih rupa do $5 \times D$.

U geometriji **ASG3000** s kutom uvodnog dijela 45° i dodatan žlijeb za pozitivno odvođenje odvojenih čestica duž rezne oštrice. Za **slijepe i prolazne rupe**.

Napomena:

- Isporuka ostalih veličina na upit u kratkom roku.
- Za odgovarajuće držače vidi br. 239880 – 239940.
- Referentne vrijednosti za primjenu odnose se na prolazne rupe.

Tehnički opis

Nazivni Ø D	40 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	1,2 mm/okr
Broj oštrica Z	8
za držače br. 239880 - 239940	35 – 41,99
Duljina glave l	25 mm

Duljina rezne oštrice l_1	6 mm
Prevlaka	DGB-P
Tolerancija bušenja	H7
Primjena kod vrste bušenja	za slijepe i prolazne rupe
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za trljanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
GGG	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		