

**Kontejner RAL 7035 s ispusnom slavinom, volumen spremnika: 450l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919922 450
GTIN	4017976847023
Razred artikla	96D

**Opis****Izvedba:**

Spremnik otporan na ulje, lagan istovar.<br>Spremnik s dvostruko savijenim rubom.<br>Podnožje s utorom za vilice viličara, podlogom za stajanje i zaštitom od prevrtanja.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotača (s kočnicom) od tvrde gume i valjkastim ležajevima.<br>TOTALSTOP - sustav za centralno kočenje u skladu s EN 1757-3 dio je serijske opreme na zakretnim kotačima.

**Tekst oblačića:**

Ispusna slavina sa sitom za odvajanje tekućina i čvrstih materijala.

Postupak prevrtanja se aktivira ručno.

Za pražnjenje viličarem ili kod teškog opterećenja preporučujemo automatski prevrtač.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

Duljina	1374 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	72 mm

Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Ulazni džepovi dimenzija D	72 mm
Dimenzija kutije, širina	669 mm
Zaštita od prevrtanja	da
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Vučno uže	ne
Težina	83 kg
Ulazni džepovi razmak B	203 mm
Ulazni džepovi dimenzija C	603 mm
Mehanizam za prevrtanje	ručno
Dimenzija kutije, visina	708 mm
Ulazni džepovi dimenzija A	194 mm
Broj kotača	4
s ulaznim džepovima	da
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	194 mm
Visina bridova s kotačićima	733 mm
Materijal kotača	TPE
Ø kotača	200 mm
širina	730 mm
Visina	1072 mm
Volumen kalupa	450 l
zavareno tako da ne propušta ulje	da
Izvedba slavine	Ispusna slavina s mrežicom
Dimenzija kutije, duljina	1214 mm
Nosivost	750 kg
Boja	svijetlo siva RAL 7035
Standard	EN 1757-3
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

