

**Kontejner RAL 7035 s ispusnom slavinom, volumen spremnika: 600l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919922 600
GTIN	4017976847030
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Spremnik otporan na ulje, lagan istovar.
Spremnik s dvostruko savijenim rubom.
Podnožje s utorom za vilice viličara, podlogom za stajanje i zaštitom od prevrtanja.
2 fiksna i 2 zakretna kotača (s kočnicom) od tvrde gume i valjkastim ležajevima.
TOTALSTOP - sustav za centralno kočenje u skladu s EN 1757-3 dio je serijske opreme na zakretnim kotačima.

Tekst oblačića:

Ispusna slavina sa sitom za odvajanje tekućina i čvrstih materijala.

Postupak prevrtanja se aktivira ručno.

Za pražnjenje viličarem ili kod teškog opterećenja preporučujemo automatski prevrtač.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

zavareno tako da ne propušta ulje	da
Nosivost	750 kg

Volumen kalupa	600 l
Duljina	1458 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	72 mm
Ulazni džepovi razmak B	327 mm
Zaštita od prevrtanja	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Ulazni džepovi dimenzija A	194 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	194 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Ulazni džepovi dimenzija C	727 mm
Materijal kotača	TPE
Broj kotača	4
Izvedba slavine	Ispusna slavina s mrežicom
širina	855 mm
Dimenzija kutije, visina	735 mm
s ulaznim džepovima	da
Visina	1099 mm
Dimenzija kutije, duljina	1321 mm
Ø kotača	200 mm
Dimenzija kutije, širina	794 mm
Visina bridova s kotačićima	843 mm
Ulazni džepovi dimenzija D	72 mm
Mehanizam za prevrtanje	ručno
Vučno uže	ne
Težina	95 kg
Boja	svijetlo siva RAL 7035
Standard	EN 1757-3
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

