

fetra[®]
....**Škarasti paletni viličar, nosivost: 1000kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919916 1000
GTIN	4017976068152
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Konstrukcija okvira i vilica bez izobličenja.
Hidraulična ručna pumpa smještena na ležajevima bez potrebe za održavanjem. Čvrsta sigurnosna poluga za podizanje, kretanje i spuštanje tereta.

Tekst oblačića:

Područje dizanja 85 - 800 mm.

Valjci za vilice s poliuretanom Ø 80 × 50 mm.

Upravljač poliuretan Ø 180 × 50 mm.

Lakiranje:

Žuta / crna boja, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Širina vilice	160 mm
Težina	110 kg
Duljina	1540 mm
Upravljački kotačići Ø	180×50 mm
širina	540 mm

Ø viljuškastih kotačića	80×50 mm
Materijal viljuškastih kotačića	Poliuretan
Materijal upravljačkih kotačića	Poliuretan
Područje koda	85 - 800 mm
Duljina vilice	1165 mm
Nosivost	1000 kg
Vrsta proizvoda	Škarasta podizna platforma