

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261352 16/07
GTIN	4045197941527
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	11 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	19,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
Stezna visina L_2	15 mm
ISO kod držača	A16M SVVCR/L07
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Duljina glave L_1	36 mm
Širina vrata L_4	12,9 mm
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D_5	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200