

Garant**VC.T 070204, Vrsta: HB7025-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Razred artikla	211

Opis

VC.T 070204 HB7025-1 Vrsta: HB7025-1
Lomač odvojenih čestica: SF
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posmak f : 0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 190 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 190 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	SF
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Vrsta	HB7025-1
Dubina reza a_p	0,05 - 0,4 mm

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje