

Garant**DNMG 150608, Vrsta: HB730-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB730-1 Vrsta: HB730-1
Lomač odvojenih čestica: XUM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 6 mm
Posmak f : 0,2 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 35 - 230 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	UNI
Dubina reza a_p	0,5 - 6 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	XUM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Brzina reza v_c glavna primjena	35 - 230 m/min
Vrsta	HB730-1
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Rezni materijal	HM
Prevlaka	Nano-PVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje