

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
8/05mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261352 8/05
GTIN	4045197941558
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	A08F SVVCR/L05
Veličina pločice	5 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Širina vrata L <sub>4</sub>	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Udaljenost vrha od osi	5,5 mm
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	10,2 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	15 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	7,5 mm
Korisna dubina T	3,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200