

Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB730-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Razred artikla	21G

Opis

WN. G 080408 HB730-1 Vrsta: HB730-1
Lomač odvojenih čestica: XUM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4,5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 35 - 230 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	UNI
Brzina reza v_c glavna primjena	35 - 230 m/min
Lomač odvojenih čestica	XUM
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Vrsta	HB730-1
Rezni materijal	HM

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,5 - 4,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	Nano-PVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje