

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	9 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	15,5 mm
Širina vrata L_4	9 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Stezna visina L_2	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Duljina glave L_1	28 mm
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	125 mm

ISO kod držača	A12K SVLCR/L07
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX6	675155 TX6
Momentni odvijač sa skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm	659905 200
Momentni odvijač sa skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm	659956 200