

Garant**VC.T 070204, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Razred artikla	21I

Opis

VC.T 070204 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1
Lomač odvojenih čestica: VF
Tolerancija: MF
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posmak f : 0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 180 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Dubina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	VF
Vrsta	HB7125-1
Kutni radijus	0,4 mm

Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 180 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje