

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Širina vrata L_4	6,8 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	13,5 mm
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Duljina glave L_1	22 mm
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 27 VC.. 0702..
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Udaljenost vrha od osi	8 mm
ISO kod držača	A10H SVVCR/L07
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200