

**Garant****DC.T 11T304, Vrsta: HB730-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 11T304 HB730-1 Vrsta: HB730-1  
Lomač odvojenih čestica: XUM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 3,3 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 35 - 230 m/min

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB730-1
Posmak $f$	0,15 - 0,35 mm/okr
Glavna primjena	UNI
Dubina reza $a_p$	0,4 - 3,3 mm

Lomač odvojenih čestica	XUM
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	35 - 230 m/min
Prevlaka	Nano-PVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje