

**Garant**
**Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261353 12/07
GTIN	4045197941572
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	15,5 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	72,5 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 27 VC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Širina vrata $L_4$	9 mm
ISO kod držača	A12K SVVCR/L07
Stezna visina $L_2$	11 mm
Duljina glave $L_1$	28 mm
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške $D_s$	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200